

Magneetspoel MSW-230AC-60-OD

Artikelnummer: 34408

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	F
Spoeleigenschappen	220 V AC 60 Hz, schakelvermogen 36 VA, houdvermogen 28 VA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	Vorm A Stekkers Conform EN 175301-803
Bevestigingstype	Buitenzeskant 1/8 Bevestigingsklem
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast
Materiaal steekcontacten	Messing, vertind
Materiaal wikkeling	Koper