



Handventiel VHER-P-H-B43C-G14

Artikelnummer: 3515361

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	4/3 gesloten
Bedieningswijze	manueel
Bouwbreedte	66 mm
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	1150 l/min
Pneumatische werkaansluiting	G1/4
Bedrijfsdruk	0 bar...10 bar
Informatie over de bedrijfsdruk	Vacuümwerking alleen op aansluiting 3 Bij bedrijf met twee drukwaarden moet de druk op aansluiting 1 groter zijn dan die op aansluiting 3.
Constructieve opbouw	Draaischuif
Nominale doorlaat	8 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Gebruiksaanwijzing	Alleen met de hand bedienen
Bedieningszekering	met toebehoren sluitbaar
Afdichtingsprincipe	Hard
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Niet reversibel
Overlappingsvrijheid	ja
Schakelpositie-indicator	met toebehoren
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Bedieningsmoment	2 Nm
Productgewicht	435 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Frontpaneelinbouw met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	PA
Materiaal hefboom	PA