



EN-blok
ZK-PK-3-6/3
Artikelnummer: 4204

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	EN-functie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	100 l/min
Bedrijfsdruk	1.6 bar...8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	POM
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Nominale doorlaat	2.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	85 g
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal afdichtingen	NBR