


Magneetventiel BMFH-3-3-M5

Artikelnummer: 4523

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3x3/2 gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Elektrisch
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	50 l/min
Pneumatische werkaansluiting	M5
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Klepzittingsventiel met veerretour
Terugstelwijze	mechanische veer
Beschermingsklasse	IP65
Nominale doorlaat	1.3 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Max. aantal ventielplaatsen	3
Besturingstype	direct
Vermogensopname aanzetspanning	7.5 W
Vermogensopname houden	6 W
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Productgewicht	350 g
Elektrische aansluiting	Stekkers
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Pneumatische aansluiting 3	M5
Materiaal behuizing	Aluminium