



Pneumatisch ventiel JD-5-PK-3

Artikelnummer: 4901

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/2 bistabiel-dominerend
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	105 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	1 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Schakeltijd op	9 ms
Schakeltijd met (domineren)	25 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	130 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring
Aansluiting stuurhulp lucht 12	PK-3
Aansluiting hulpstuur lucht 14	PK-3
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Messing PPS-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Persgegoten zink