



Stekkers NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Artikelnummer: 5195384

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Protocol	Ethernet PROFINET
Extra functies	Voldoet aan de eisen conform AIDA
Aansluitfrequentie	750
Kabeluitgang	Recht
Productgewicht	90 g
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	RJ45
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Push-Pull met vergrendeling tegen het per ongeluk trekken
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Snijklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	50 V
Nominale bedrijfsspanning DC	50 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1.75 A
Piekspanningsweerstand	1500 V
Afscherming	360° mogelijk
Overdrachteigenschappen	Categorie 5 volgens ISO/IEC 11801 Categorie 5 volgens TIA/EIA-568B
Beveiliging tegen direct en indirect aanraken	PELV
Kabelschroefkoppeling	Pg11 zeskant SW20
Kabeldiameter	5.5 mm...10 mm
Aderdiameter	1.6 mm
Nominale kabeldoorsnede	0.25 mm²...0.32 mm² AWG22 AWG23
Aanwijzing bij de aansluitdoorsnede	0,25 - 0,32mm² voor geleider 1-draads
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C

Functie	Waarde
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Brandcontrole	UL94 V-0
Vervuilingsgraad	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink, vernikkeld
Kleur behuizing	zilver
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-V
Materiaal steekcontacten	Koperlegering, vernikkeld en verguld
Toegestane isolatiehuls	PP PUR PVC