


Encoderkabel NEBM-M12G8-E-15-N-R3G8

Artikelnummer: 5212316

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	810 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	RJ45
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	8
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Afscherming	ja
Kabellengte	15 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	48 mm
Kabeldiameter	5.8 mm
Kabelmontage	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.15 mm ²
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	IP30 voor stekker Sub-D In gemonteerde toestand

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Zwart