

# Kunststofslang PAN-V0-12X1,5-GE

Artikelnummer: 525485

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buiten-Ø                                         | 14 mm                                                                                    |
| Buitendiameter voor steekschroefkoppeling        | 12 mm                                                                                    |
| Debietrelevante buigradius                       | 65 mm                                                                                    |
| Binnen-Ø                                         | 9 mm                                                                                     |
| Min. buigradius                                  | 43 mm                                                                                    |
| Eigenschappen slang                              | geschikt voor kabelrupsen                                                                |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...0.3 MPa<br>-0.95 bar...3 bar<br>-13.775 psi...43.5 psi                      |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                      |
| Informatie over de bedrijfsdruk                  | Minerale olie: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C<br>Water: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C         |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Minerale olie<br>Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Brandtest materiaal                              | UL94 V-0 (ommanteling)                                                                   |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Omgevingstemperatuur                             | -30 °C...90 °C                                                                           |
| Productgewicht volgens lengte                    | 0.133 kg/m                                                                               |
| Pneumatische aansluiting                         | voor steekaansluiting met buiten-Ø 12 mm                                                 |
| Kleur                                            | geel                                                                                     |
| Shore-hardheid                                   | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3                                                                   |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                                                             |
| Materiaal slang                                  | PA12-P<br>PVC-P                                                                          |