


Kortslagcilinder ADVC-4-5-P

Artikelnummer: 526898

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	5 mm
Zuiger-Ø	4 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	zonder
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	5.7 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	7.5 N
Verplaatste massa	0.25 g
Productgewicht	4.2 g
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	HNBR NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Aluminium kneedlegering geanodiseerd