

# Actiefkoolfilter MS4N-LFX

Artikelnummer: 527700

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                       | Waarde                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                   | 4                                                           |
| Serie                                         | MS                                                          |
| Inbouwpositie                                 | Verticaal +/- 5°                                            |
| Condensaataftap                               | Volautomatisch<br>Manueel draaiend<br>Halfautomatisch       |
| Constructieve opbouw                          | Actiefkoolfilters                                           |
| Schaalbescherming                             | Kunststof beschermkap<br>Geïntegreerd als metalen reservoir |
| Bedrijfsdruk                                  | 0 bar...14 bar                                              |
| Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse | 360 l/min                                                   |
| Goedkeuring                                   | c UL us - Recognized (OL)                                   |
| Bedrijfsmedium                                | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [3:4:2]                   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK              | 2 - matige corrosiebelasting                                |
| LABS-conformiteit                             | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Lagertemperatuur                              | -10 °C...60 °C                                              |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang           | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [3:4:1]                   |
| Mediumtemperatuur                             | 5 °C...30 °C                                                |
| Restoliegehalte                               | 0.003 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Omgevingstemperatuur                          | -10 °C...60 °C                                              |
| Bevestigingstype                              | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren              |
| Materiaal-informatie                          | RoHS conform                                                |
| Materiaal filter                              | Actieve kool                                                |
| Materiaal behuizing                           | Persgegoten aluminium                                       |