


Actiefkoolfilter MS6-LFX-3/8-R

Artikelnummer: 529687

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilters
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Bedrijfsdruk	0 bar...20 bar
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	900 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Mediumtemperatuur	5 °C...30 °C
Restoliegehalte	0.003 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	600 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	Actieve kool
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC