

Filter
MS6N-LF-1/4-EUV
 Artikelnummer: 531549

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Condensaatafscheidingsgraad	75 %
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	2500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Poriëngrootte	40 µm
Productgewicht	820 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering

Functie	Waarde
Materiaal scheidingsschijf	POM