

Koppelingcontrastekker KD3-1/8-I

Artikelnummer: 531627

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	5 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	185 l/min...603 l/min
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778	200.5 l/min...653.7 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	32 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal veer	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraadstuk	Messing, vernikkeld
Materiaal kogel	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal circlips	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal ventiellichaam	Messing
Materiaal ontgrendelingshuls	Messing, vernikkeld