

Koppelingsstekker KS3-1/4-I

Artikelnummer: 531669

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4.95 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	225 l/min...666 l/min
Nominaal debiet genormaliseerd volgens ISO 8778	243.9 l/min...721.9 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	9.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	27 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaalinformatie	Messing, vernikkeld