

Membraanluchtdroger MS6N-LDM-1/4-RD-P2-Z


Artikelnummer: 532283

FESTO

Gereduceerd drukdauwpunt, met metalen schaal, debietrichting van rechts naar links.

Beschikbaar tot 2006

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijne filter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m³) noodzakelijk!



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Membraandroger |
| Reservoirbescherming | geïntegreerd als metalen reservoir |
| Ingangsdruk 1 | 3 ... 8,5 bar |
| Normaal nominaal debiet | 400 l/min |
| Bedrijfsmedium | Persluchtkwaliteitsklasse 1:7:1 volgens ISO 8573-1 |
| Drukdauwpunt-daling | 13 °C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -20 ... 55 °C |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 55 °C |
| Productgewicht | 1.410 g |
| Soort bevestiging | naar keuze: in-line-installatie met accessoires |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT1/4-18 |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal - informatie bokaal | aluminum kneedlegering |