


Fijnfilter LFMB-1/8-D-MINI-DA-A

Artikelnummer: 532827

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Mini
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	500 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	150 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	22 cm³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Verschilddrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G1/8

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	368 g