

L-steekschroefkoppeling QBL-M5-3/16-U-M

Artikelnummer: 533230

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0.118 in
Dichtingstype aan de schroefplug	Afdichtingsring
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	0.5 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	0.31 oz
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW10
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 3/16"
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Kleur demontagering	Grijs
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraadafdichting	NBR
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangklemsegment	Hooggelegeerd roestvast staal