

Kogelkraan VAPB-2-F-25-F05

Artikelnummer: 534309

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp2
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F05
Binnen-Ø	50 mm
Nominale doorlaat DN	50
Ventielfunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	25
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	29 Nm
Losbreekmoment bij drukverschil 10 bar	22 Nm
Gebaseerd op norm	ISO 5211
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...150 °C
Debiet Kv	292 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld

Functie	Waarde
Materiaalnummer behuizing	2.0402 CW617N
Materiaal zittingsafdichting	PTFE
Materiaal afdichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing hardverchromd
Materiaalnummer kogel	2.0402 CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	2.0401 CW614N
Productgewicht	3100 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting