


# Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QB-5/32-U

Artikelnummer: 534656

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ventiel functie                                  | Smoring van de uitgaande luchtstroom                      |
| Pneumatische aansluiting 1                       | QB-5/32                                                   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | 1/8 NPT                                                   |
| Bedieningswijze                                  | manueel                                                   |
| Instelelement                                    | Sleufschroef                                              |
| Bevestigingstype                                 | Inschroefbaar met buitendraad                             |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting         | 33.9 ft <sup>3</sup> /min                                 |
| Normaal nominaal debiet in terugslagrichting     | 26.2 ft <sup>3</sup> /min...34.6 ft <sup>3</sup> /min     |
| Omgevingstemperatuur                             | 32 °F...140 °F                                            |
| Inbouwpositie                                    | Willekeurig                                               |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13.8 psi...116 psi                                       |
| Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar       | 51.6 ft <sup>3</sup> /min                                 |
| Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar   | 51.2 ft <sup>3</sup> /min...53.4 ft <sup>3</sup> /min     |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                                        |
| Mediumtemperatuur                                | 32 °F...140 °F                                            |
| Max. aanhaalmoment                               | 5.2 ft-lbf                                                |
| Productgewicht                                   | 0.66 oz                                                   |
| Materiaal schroefplug                            | Messing Vernikkeld                                        |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                                              |
| Materiaal afdichtingen                           | NBR                                                       |
| Materiaal holle schroef                          | Messing Vernikkeld                                        |
| Materiaal demontagering                          | POM                                                       |

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Materiaal kartelkop        | Messing<br>vernikkeld |
| Materiaal regelschroef     | Messing<br>Vernikkeld |
| Materiaal zwenkaansluiting | PBT-versterkt         |