


Smoorventiel met terugslagklep GRLA-3/8-QB-5/16-U

Artikelnummer: 534665

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QB-5/16
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	126 ft ³ /min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	97.2 ft ³ /min...129 ft ³ /min
Omgevingstemperatuur	32 °F...140 °F
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13.8 psi...116 psi
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	195 ft ³ /min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	195 ft ³ /min...203 ft ³ /min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 °F...140 °F
Max. aanhaalmoment	16.2 ft-lbf
Productgewicht	2.46 oz
Materiaal schroefplug	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	Messing Vernikkeld
Materiaal demontagering	POM

Functie	Waarde
Materiaal kartelkop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing Vernikkeld
Materiaal zwenkaansluiting	PBT-versterkt