



Drukbooster DPA-40-16

Artikelnummer: 537274

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	40 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Uitgangsdruk 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Drukregelbereik MPa	0.45 MPa...1.6 MPa
Drukregelbereik	4.5 bar...16 bar
Drukregelbereik psi	65.25 psi...232 psi
Ingangsdruk 1	2.5 bar...10 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.25 MPa...1 MPa
Ingangsdruk 1 psi	36.25 psi...145 psi
Aanwijzing bij het drukregelbereik	Bij maximaal gespannen regelveer kan de maximale uitgangsdruk tot 40 % worden overschreden.
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	1500 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	M7
Materiaal-informatie	RoHS conform