


Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M18-NS-S-2L

Artikelnummer: 537715

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Rond
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Opto-elektronisch
Meetprocedure	Retroreflectieve sensor
Lichtsoort	Rood gepolariseerd
Reikwijdte	2000 mm
Omgevingstemperatuur	-25 °C...55 °C
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelelement	Donker schakelend
Max. schakelfrequentie	1000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsval	2 V
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...36 V
Restrimpel	20 %
Nullaststroom	15 mA
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekkers
Bouwgrootte	M18x1
Bevestigingstype	Met contraarmoer
Aanhaalmoment	20 Nm
Productgewicht	53 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd

Functie	Waarde
Materiaal wartelmoer	Messing Verchroomd
Schakelstandindicator	LED geel
Functiereserve-indicatie	LED groen
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...55 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L