

Vacuümmeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Artikelnummer: 537813

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale grootte manometer	63
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Gebaseerd op norm	DIN EN 837-1
Dichtingstype aan de schroefplug	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Weergavebereik	-1 bar...0 bar -30 inchHg...0 inchHg
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) inch hg (binnen) / psi (binnen)
Bedrijfsdruk	-1 bar...0 bar
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Factor constante belasting	0.75
Factor wisselbelasting	0.66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	121 g
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal schroefplug	Messing

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PMMA