

Elektronische module VMPA1-MPM-EMM-4

Artikelnummer: 537987

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	4
Maximaal aantal ventielspoelen	4
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	80 mA tot 25 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	25 mA na 25 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	20 g
Materiaal behuizing	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform