

Geluiddemper UOM-1/4

Artikelnummer: 538432

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Dichtingstype aan de schroefplug	Zonder afdichting
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Geluiddemper open
Bedrijfsdruk vacuümgenerator	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Productgewicht	11.1 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal demperinzetstuk	PU-schuim
Materiaal schroefplug	POM
Materiaal behuizing	POM
Materiaal binnenbuis	Aluminium kneedlegering