

Condensaataftap PWEA-AC-6A

Artikelnummer: 538679

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Handbediening	Schakelend
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Extern elektrisch volautomatisch
Meetgrootheden	Vulpeil
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedieningselementen	Folietoetsenbord met testtoets
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Schakelstandindicator	LED
Bedrijfsdruk	0.8 bar...16 bar
Alarmuitgang	Met contacten
Nominale bedrijfsspanning AC	115 V
Nominaal vermogen condensaataftap	2 VA
Netfrequentie	50 Hz...60 Hz
Goedkeuring	C-Tick
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	1 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Beschermklasse	III
Omgevingstemperatuur	1 °C...60 °C
Productgewicht	700 g

Functie	Waarde
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting condensataaftap	PK-8
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal condensaatreservoir	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof