

Contrastekker MSSD-V-M16

Artikelnummer: 539713

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Aansluitfrequentie	50
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	35 g
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse contactdoos Vorm B conform DIN EN 175301-803 Vierhoekige bouwvorm
Kabelschroefkoppeling	M16
Toegelaten kabeldiameter	6 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	0.75 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 °C...115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	HNBR