


# Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3J1M1-WP

Artikelnummer: 542296

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                                   | Waarde                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                                               | 4                                                                                                    |
| Serie                                                     | MS                                                                                                   |
| Bedieningszekering                                        | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar                                                 |
| Inbouwpositie                                             | Verticaal +/- 5°                                                                                     |
| Filterfijnheid                                            | 40 µm                                                                                                |
| Condensaataftap                                           | Manueel draaiend                                                                                     |
| Constructieve opbouw                                      | Inschakelventiel<br>Filterregelaar met manometer<br>Standaard olieverevelaar                         |
| Regelaarfunctie                                           | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie<br>Met secundaire ontluchting<br>Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming                                         | Kunststof beschermkap                                                                                |
| Drukindicator                                             | met manometer                                                                                        |
| Bedrijfsdruk                                              | 1.5 bar...14 bar                                                                                     |
| Drukregelbereik                                           | 1 bar...12 bar                                                                                       |
| Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343) | 750 l/min                                                                                            |
| Bedrijfsmedium                                            | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen                                           |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium                  | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)                                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 2 - matige corrosiebelasting                                                                         |
| LABS-conformiteit                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Lagertemperatuur                                          | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Geschiktheid voor levensmiddelen                          | Zie uitgebreide informatie over het materiaal                                                        |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang                       | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                            |
| Mediumtemperatuur                                         | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                                      | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Productgewicht                                            | 1500 g                                                                                               |
| Bevestigingstype                                          | Met toebehoren                                                                                       |
| Pneumatische aansluiting 1                                | G1/4                                                                                                 |
| Pneumatische aansluiting 2                                | G1/4                                                                                                 |

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4                  |
| Materiaal behuizing        | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal           | PC                    |