


Verbindingskabel NEBV-S1W37-KM-2.5-LE37

Artikelnummer: 543277

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Toepassingsgebied	Alleen voor multipoolaansluiting ventieleiland VTSA/VTSA-F
Conform norm	DIN 47100
Kabelaanduiding	met houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	831 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M4
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	37
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	37
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	50 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	93 mm
Kabeldiameter	12.4 mm
Kabelmontage	37 x 0,34 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.34 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C

Functie	Waarde
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal isolatiehuls	PVC