

# Multipoolknoop VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Artikelnummer: 543412

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gebaseerd op norm                        | EN 61984                                                         |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig                                                      |
| Max. aantal ventielplaatsen              | 16 bij bistabiele ventielen<br>32 bij monostabiele ventielen     |
| Max. totaalstroom                        | 6 A                                                              |
| Nominale bedrijfsspanning DC             | 24 V                                                             |
| Piekspanningsweerstand                   | 1.5 kV                                                           |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C            | 1 A                                                              |
| Vervuilingsgraad                         | 3                                                                |
| Toegestane spanningsschommelingen        | +/- 10 %                                                         |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)   | Conform EU-laagspanningsrichtlijn                                |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 0 - geen corrosiebelasting                                       |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Beschermingsklasse                       | IP65<br>NEMA 4                                                   |
| Omgevingstemperatuur                     | -5 °C...50 °C                                                    |
| Productgewicht                           | 545 g                                                            |
| Elektrische aansturing                   | Multipool                                                        |
| Elektrische aansluiting                  | Contactdoos / klemmenstrook                                      |
| Materiaal deksel                         | PA                                                               |
| Materiaal behuizing                      | Persgegoten aluminium                                            |