


kabelstekker NECU-M8G4

Artikelnummer: 544392

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	3,5 ... 5 mm
Gebaseerd op norm	EN 61984
Inbouwpositie	willekeurig
Aansluitfrequentie	500
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Stroombelastbaarheid	3 A
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-40 ... 80 °C
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Max. aandraaimoment stekker	0,3 Nm
Productgewicht	9,5 g
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,5 mm ²
Elektrische aansluiting	Stekker recht M8x1 4-polig
Soort bevestiging	met kartelmoer
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	CuZn-vernikkeld PBT
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld