


**Kap  
NECV-S1W37**  
Artikelnummer: 545974

**FESTO**



**Gegevensblad**

Functie	Waarde
Toepassingsgebied	Alleen voor multipoolaansluiting ventieleiland VTSA/VTSA-F
Productgewicht	180 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M4
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Crimpcontacten
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Kabeldiameter	5 mm...13 mm
Nominale kabeldoorsnede	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA