

Haakse aansluitplaat VABF-S2-1-A1G2-G38

Artikelnummer: 546097

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	42 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	176 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium