


Basisventiel LR-D-MAXI

Artikelnummer: 546436

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. drukhysteresis	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	11500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform