


Basisventiel LFMA-D-MINI-U

Artikelnummer: 546439

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Mini
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inerte gassen
Filterrendement	99.9999 %
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	33.8 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Filtergraad fijne deeltjes	99995 %
MPPS	0.05 µm
Filtergraad MPPS	99.95 %
Restoliegehalte	2.7E-07 oz/yd³
Filtergraad olie-aërosol	99 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	8.75 oz