


Basisventiel LFMB-D-MAXI-A-U

Artikelnummer: 546450

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Maxi
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	2.7 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	33.8 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	1.35E-05 oz/yd ³
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	42 oz