



Regelplaat VABF-S3-1-R7C2-C-10

Artikelnummer: 546793

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-1
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding	Drukregelaar voor 4 reversibel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Selectie manometer	Mogelijk
Drukregelbereik MPa	0.05 MPa...0.85 MPa
Drukregelbereik	0.5 bar...8.5 bar
Drukregelbereik psi	7.25 psi...123.25 psi
Ingangsdruk 1	0.5 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	305 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingssplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	Met bevestigingsklem
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bedieningsdeel	PA
Materiaal regelaarbehuizing	Persgegoten aluminium