


vacuümfiler VAF-DB-1/4

Artikelnummer: 547261

FESTO

voor het uitfilteren van vervuilde partikels



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	80 µm
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Opmerking overwerkdruk	Gebruik enkel in open vacuümsystemen
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment	8,7 Nm
Productgewicht	71 g
Soort bevestiging	inline-installatie met wand-/oppervlaktehouder
Pneumatische aansluiting	G1/4
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	PP-versterkt
Materiaal schaal	PA
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 7 bar