


Snelontluchtingsventiel VBQF-U-G14-Q8

Artikelnummer: 548002

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Selectie extra functie	Met geluiddemper
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	2500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	800 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium Persgegoten zink
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale doorlaat	7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Geluidsdruk niveau	75 dB(A)
Productgewicht	232 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR