


Schokdemper DYSW-5-8-Y1F

Artikelnummer: 548071

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	5
Slag	8 mm
Demping	Zelfinstellend zachte curve
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	2 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. energie-opname per slag	1.3 J
Max. energieverbruik per uur	10000 J
Max. restenergie	0.01 J
Retourkracht	0.9 N
Min. invoerkracht	7.5 N
Productgewicht	11 g
Massabereik	2 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal