


Tandwielkast EMGA-80-P-G5-SAS-100

Artikelnummer: 552195

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Verdraaispeling	0.12 graden
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	7000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	110 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.45 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	176 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	6 Nm/boogmin
Productgewicht	2100 g
Toegelaten axiale asbelasting	1000 N
Toegestane radiale asbelasting	750 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	80G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	100A
Materiaal-informatie	RoHS conform