


Tandwielkast EMGA-160-P-G5-SAS-140

Artikelnummer: 552201

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	160 mm
Flensgrootte motor	140 mm
Verdraaispeling	0.1 graden
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	5:1
Max. aandrijftoerental	6500 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	450 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	6.07 kgcm ²
Max. uitgangskoppel	720 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	38 Nm/boogmin
Productgewicht	18000 g
Toegelaten axiale asbelasting	7000 N
Toegestane radiale asbelasting	5000 N
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	160G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	140A
Materiaal-informatie	RoHS conform