


lichtgeleider SOOC-DS-Q-2-R25

Artikelnummer: 552811
Einde productie

FESTO

Geschikt voor SOE4-lichtgeleidereenheden.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetmethode	Fix-focus
Minimale objectdiameter	0,1 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Fix-focus
Reikwijdte	2 ... 10 mm
Omgevingstemperatuur	-55 ... 70 °C
Bouwgrootte kop	Rechthoek 13x19,6x5 mm
Lengte lichtgeleider	2 m
Min. buigradius	25 mm
Buitendiameter	2,2 mm
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsgraad	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III