


Lichtgeleider SOOC-TB-M4-1-R25

Artikelnummer: 552814

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetprocedure	Eén-weg-lichtsensor
Minimale objectdiameter	0.35 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid	Standaard
Reikwijdte	400 mm
Omgevingstemperatuur	-55 °C...70 °C
Bouwgrootte kop	M4
Lichtgeleiderlengte	1 m
Min. buigradius	25 mm
Max. aanhaalmoment	2 Nm
Buiten-Ø	2.2 mm
Materiaal behuizing	Koperlegering PVC Vernikkeld
Materiaal lichtgeleider	PE
Beschermingsklasse	IP66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III