


Naderingssensor SIEF-M18B-NS-S-L

Artikelnummer: 553547

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Rond
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Materiaal-informatie	RoHS conform
Nominale schakelafstand	5 mm
Omgevingstemperatuur	-30 °C...85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0.28 mm
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelelement	Maakcontact
Max. schakelfrequentie DC	3000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekkers
Materiaal stekkerbehuizing	Messing Verchroomd
Bouwgrootte	M18
Inbouwtype	verzonken
Productgewicht	41 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd
Schakelstandindicator	LED geel
Beschermingsklasse	IP68
Storingsbestendig tegen magnetische velden	Magnetisch gelijk- en wisselveld

Functie	Waarde
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilingsgraad	3
Keuze extra informatie sensor	Met reductiefactor 1 - magneetveldtest
Selectie uitvoering sensor	Standaard