

Aansluitplaat VABS-S2-2S-G12-K1

Artikelnummer: 555636

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	52 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Stuurluchttoevoer	extern
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Bereik voor bedrijfsspanning AC	110 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	24 V
Piekspanningsweerstand	4 kV
Stroombelastbaarheid bij 40°C	2 A
Vervuilingsgraad	3
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4 In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	815 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Gegoten aluminium