


# Koppeling EAMD-25-22-11-10X12

Artikelnummer: 558000

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Bouwgrootte	25
Nominale lengte	22 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	43.5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform