


Elektrische verbinding VMPAL-EVAP-10-1-4

Artikelnummer: 560967

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventielgrootte	10 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Maximaal aantal ventielspoelen	4
Geïntegreerde functie	Toewijzing van de ventielfunctie in kleur gecodeerd
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	29 g
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal-informatie	RoHS conform