

Aansluitplaat VMPAL-AP-14-QS1/4"-1

Artikelnummer: 561007

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	14.9 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	14.9 mm
Ventielgrootte	14 mm
Max. aantal ventielplaatsen	1
Stroomrichting	Reversibel
Opbouw ventieleiland	Ventielgroottes mengbaar
Maximaal aantal ventielspoelen	1
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	51.05 g
Pneumatische aansluiting 2	Voor slang buiten-Ø 1/4 "
Pneumatische aansluiting 4	voor slang met buiten-Ø 1/4 "
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt