

huls
VMPAL-ZAH-36
Artikelnummer: 561135

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte	36 mm
Aantal stuks per verpakking	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment	1,7 Nm
Productgewicht	18 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal trekanker	hooggelegeerd staal roestvrij